



Halogen Classic reflektor

EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasik” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieśnienie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	250 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	NR50 [NR 50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Pełna nazwa produktu	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	871829168435001
Kod zamówienia	68435001
Materiał Nr (12NC)	925714044205
Numerator - Quantity Per Pack	1

Halogen Classic reflektor

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291684350
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696462805

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

