



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Doba zahřívání do 60 % světla		Okamžitě rozsvícení plného světla s	
Patice krytky	E27 [E27]	Účinník (zlomek)	1		
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Napětí (jmen.)	230 V		
		Napětí (jmen.)	230 V		
Řízení a stmívání					
Stmívatelné		Ano			
Mechanické a materiály					
Povrchová úprava žárovky		Matná			
Tvar žárovky		E80 [E 80 mm]			
Certifikace a použití					
Spotřeba energie kWh/1000 h		42 kWh			
Označení a balení					
Objednací název produktu		EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP			
Celý název výrobku		EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP			
Full EOC		871829177096101			
Objednací kód		77096101			
Číslo materiálu (12NC)		925718944203			
Číslování SAP – počet v balení		1			

Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	55 stupňů
Světelný tok	265 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	6,3 lm/W
Index podání barev (CRI)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	85 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	265 lm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	42 W
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291770961
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696462775

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

