



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	55 grad(er)
Lysytelse	265 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	6,3 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	85 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	265 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	42 W
lyskildestrøm (nom.)	0,18 A
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s

Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	E80 [E 80 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP
Fullstendig produktnavn	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829177096101
Bestillingskode	77096101
Materialenr. (12NC)	925718944203
SAP-teller – antall per pakke	1

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – produkt/boks	8718291770961
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696462775

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

