



Версия с отражателем Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V R39 1CT/10

Лампы Philips Halogen Classic привычной классической формы. Новая «классика» излучает высококачественный свет, позволяет уменьшать яркость света и загорается без задержек.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen

Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	45 °
Светоотдача	150 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	5,35 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	80 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	150 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	28,0 Вт
Ток лампы (ном.)	0,12 А
Время включения (ном.)	0,0 с
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение с
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	R39 [R 39 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	28 kWh


Версия с отражателем Halogen Classic Reflector

Данные об изделии

Название продукта для заказа	EcoClassic 28W E14 230V R39 1CT/10
Полное название продукта	EcoClassic 28W E14 230V R39 1CT/10
Полный код продукта	871829175721400
Код заказа	925719044202
Материал № (12NC)	925719044202

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291757214
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718291757221

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V R39 1CT/10	40 мм	75,5 мм

