



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	45 °
Ljusflöde	150 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	5,35 lm/W
Färgåtergivningindex	100
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	150 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28,0 W
Lampström (nom)	0,12 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s

Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	R39 [R 39 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	28 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Fullständigt produktnamn	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP
Full EOC	871829175721401
Beställningsnummer	75721401
Materialnummer (12NC)	925719044204
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291757214

Halogen Classic Reflector

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696469071

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

