



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Lavspændingshalogenbrænder i dekorativ aluminiumsreflektor med blændfri kappe. Ideel løsning til moderne armaturer i høj kvalitet og til at spotbelyse genstande. Aluminiumsbelægningen forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G53 [G53]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Nominel levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm	507 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80 %
Drift og el	
Strømforbrug	50,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,24 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	Øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	R111 [R 111 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Det fulde produktnavn	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	871869658866600
Beskrivelse af lokal kode	2056440382
Ordrekode	58866600
Materialenr. (12NC)	925721417101
Lokal ordrekode	2056440382
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696588666
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696588673


Aluline 111

Målskitse



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

