



Σφαιρικοί Κλασικοί Διαφανείς

STAN 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Spherical vacuum- or gas-filled incandescent lamps with a clear glass bulb and E- or B-base


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Θέση λειτουργίας	S90 [Ορθιο +/-90D ή βάση κάτω (BDH)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	1.000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	1.000 h
Lighting Technology	Incandescent
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	640 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	60 W
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	P45 [P 45 mm]
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Πλήρες όνομα προϊόντος	STAN 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150006702950
Κωδικός παραγωγέας	06702950
Αρ. υλικού (12NC)	926000005857
Τοπικός κωδικός	LC60E27/P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500067029
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500082381

Σφαιρικοί Κλασικοί Διαφανείς

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C (max)
Stan 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

