



Kisgömb P45 átlátszó

STAN 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Gömb alakú vákuum- vagy gáztöltésű izzószálas fényforrás átlátszó üvegburával, "E" vagy "B" fejjel


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	1 000 h
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Technikai adatok	
Fényáram	390 lm
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	40 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	P45 [P 45 mm]
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Teljes terméknev	STAN 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150001188650
Rendelési kód	01188650
Cikkszám (12NC)	926000006412
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500011886
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500082022

Kisgömb P45 átlátszó

Méretezett rajza



Product	D	C (max)
Stan 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

