



Standard Lustre P45 clear

Stan 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	405 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	40 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	P45 [P 45 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150001186250
Код заказа	926000006511
Материал № (12NC)	926000006511
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500011862
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500081896

Standard Lustre P45 clear

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

