



MR16

BC-50MRC16/FL 6/3 TP

Les lampes halogènes MR16 diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation. Elles permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Cycle de commutation	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation	50 W
Courant de la lampe (nom.)	4,17 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui


Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]

Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	53 kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC-50MRC16/FL 6/3 TP
Nom complet du produit	BC-50MRC16/FL 6/3 TP
Code de commande	151209
Numéro de matériau (12 N.C.)	926000850009
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677164607
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677151206

MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
BC-50MRC16/FL 6/3 TP	51 mm	46 mm

