



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelnden Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	4.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	16.000
Nennlebensdauer (Std.)	4.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	4.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	205 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	205 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Gesamtbezeichnung des Produkts	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Gesamt-Produktcode	871869658839000
Bestellcode	58839000
Material-Nr. (12NC)	926000850061
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696588390
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8718696588413

Accentline

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

