

PHILIPS

Lighting



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	16 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	4 000 h

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	430 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	430 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	35 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	12 V
Feszültség (névleges)	12 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Teljes terméknév	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658842000
Rendelési kód	58842000
Cikkszám (12NC)	926000850062
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696588420
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696588444

Accentline

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

