



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	4 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	430 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	430 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	12 V

Napięcie (Nom)	12 V
----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
---------------	---------------------


Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Pełna nazwa produktu	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658842000
Kod zamówienia	58842000
Materiał Nr (12NC)	926000850062
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696588420
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8718696588444

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

