



MASTER TL-D Super 80

TLDRS16W-S84ECO 25PK

Lâmpada fluorescente tubular de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 26 mm de diâmetro.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo luminoso	1.200 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Color rendering index (CRI)	85
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	16 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,265 A
Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TLDRS16W-S84ECO 25PK
Nome do produto completo	TLDRS16W-S84ECO 25PK
Full EOC	872790091769700
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TLDRS16W-S84-I
Código de encomenda	927850074102
Nº do material (12NC)	927850074102
Código local	TLDRS16W-S84-I
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900917697

MASTER TL-D Super 80

Numerador SAP — Embalagens por exterior 25	
EAN/UPC – caixa	8727900917703

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TLDRS16W-S84ECO 25PK	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

