



T8 Standard

F17T8/TL835/ALTO 30PK

Les lampes T8 de Philips sont respectueuses de l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL835 [CCT of 3500K (835)]
Flux lumineux	1 375 lm
Désignation de couleur	TL835
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation	17 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F17T8/TL835/ALTO 30PK
Nom complet du produit	F17T8/TL835/ALTO 30PK
Code de commande	281881
Numéro de matériau (12 CN)	927850083503
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677281885
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677281880

T8 Standard

Schéma dimensionnel

Product

F17T8/TL835/ALTO 30PK

