



T8 Standard

F25T8/TL850 ALTO 30PK

Les lampes T8 de Philips sont respectueuses de l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL850 [CCT of 5000K (850)]
Flux lumineux	2 100 lm
Désignation de couleur	TL850
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	25 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F25T8/TL850 ALTO 30PK
Nom complet du produit	F25T8/TL850 ALTO 30PK
Code de commande	280925
Numéro de matériau (12 CN)	927851085002
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677280925
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677280920

T8 Standard

Schéma dimensionnel

Product
F25T8/TL850 ALTO 30PK

