



T8 Plus

F32T8/TL830 PLUS ALTO HV 30PK

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® Plus

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL830 [CCT of 3000K (830)]
Flux lumineux	2 950 lm
Désignation de couleur	TL830
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85

Fonctionnement et électricité	
Consommation	32 W

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	F32T8/TL830 PLUS ALTO HV 30PK
Nom complet du produit	F32T8/TL830 PLUS ALTO HV 30PK
Code de commande	281659
Numéro de matériau (12 CN)	927852083002
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677281656
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677281651

T8 Plus

Schéma dimensionnel

Product

F32T8/TL830 PLUS ALTO HV 30PK

