



T8 Plus

F32T8/TL850 PLUS ALTO HV 30PK

Las lámparas Philips PLUS T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo y ofrecen una vida útil larga.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® Plus	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL850 [CCT of 5000K (850)]	Nombre del producto del pedido	F32T8/TL850 PLUS ALTO HV 30PK
Flujo luminoso	2.850 lm	Nombre del producto completo	F32T8/TL850 PLUS ALTO HV 30PK
Designación de color	TL850	Código del pedido	927852085002
Temperatura de color correlacionada	5000 K	N.º de material (12NC)	927852085002
Índice de producción de color (IRC)	82	Código local	281816
Operación y aspectos eléctricos		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	32 W	EAN/UPC: producto/caja	046677281816
		Numerador: paquetes por caja externa	30
		EAN/UPC - Caja	50046677281811
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T-8 (T8)		

T8 Plus

Plano de dimensiones

Product

F32T8/TL850 PLUS ALTO HV 30PK

