



U-Bent Rapid Start T12

FB40DX/6 12PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	57
Flux lumineux	2 250 lm
Désignation de couleur	Daylight Deluxe
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Fonctionnement et électricité	
Consommation	40 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T12-6U [Lampe T en U 12/8 po avec espacement de 6 po]

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	10,0 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	FB40DX/6 12PK
Nom complet du produit	FB40DX/6 12PK
Code de commande	219931
Numéro de matériau (12 CN)	927862005704
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677219932
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677219937

U-Bent Rapid Start T12

Schéma dimensionnel

Product

FB40DX/6 12PK

