



# PL-S 4 Pin

## PL-S 11W/840/4P 1CT/25

紧凑型节能荧光灯。紧凑的长弧结构，低压低汞荧光灯管。由 2 根平行的细荧光灯管组成

### 安全提示

- 警示与安全
- 应用环境和配套镇流器会影响光源的性能
- 如果经常开关且没有预热好电极，会减少灯的适用寿命

### 产品数据

一般信息	
底盖	2G7 [2G7]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	8,000 小时

灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光通量	900 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	77 lm/W
显色指数 (CRI)	82

操作和电气	
功耗	11.6 W
灯具电流 (标称)	0.160 A
电压 (标称)	89 V
电压 (标称)	89 V


控制和调光	
可调光	是

产品数据	
订单产品名称	PL-S 11W/840/4P 1CT/25
完整的产品名称	PL-S 11W/840/4P 1CT/25
完整产品代码	871150026777100
订购代码	927867884065
材料编号 (12NC)	927867884065
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500267771
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
EAN/UPC - 案例	8711500267764


## PL-S 4 Pin

### 二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	C (max)
PL-S 11W/840/4P 1CT/25	27.1 mm	10 mm	219.9 mm

### 光度数据



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 11W/840/4P 1CT/25

