



TuffGuard Coated T8

F32T8/TL841/ALTO TG 30PK

Lorsque vous choisissez les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips dotées de la technologie ALTO®, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le revêtement permet de protéger vos clients, vos employés, ainsi que votre réputation. Les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips satisfont les exigences de durabilité, car elles réduisent l'impact sur l'environnement en raison de leur faible concentration en mercure, de leur efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. L'embout écologique breveté signifie que vous utilisez la technologie ALTO à faible concentration en mercure. Le revêtement épais de 16 mils des lampes fluorescentes TuffGuard™ forme un sceau protecteur sur toute la surface et est garanti pour toute la durée de vie nominale moyenne de la lampe dans certaines conditions particulières.

Mises en garde et sécurité

- All HO lamps recommended for use only in open fixtures.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation	32 W
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)	Mécanique et boîtier	
Données techniques sur l'éclairage		Forme de l'ampoule	T-8 (T8)
Code de couleur	TL841 [CCT of 4100K (841)]	Approbation et utilisation	
Flux lumineux	2 850 lm	Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Désignation de couleur	TL841	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Données de produit	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85	Nom du produit de la commande	F32T8/TL841/ALTO TG 30PK
		Nom complet du produit	F32T8/TL841/ALTO TG 30PK

TuffGuard Coated T8

Code de commande	283366
Numéro de matériau (12 N.C.)	927869784106
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677283360

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677283365

Schéma dimensionnel

Product
F32T8/TL841/ALTO TG 30PK

