



PLUS T8 High Output

F96T8/TL850/PLUS/HO/ALTO 25/1

Les lampes fluorescentes de 2,4 m (8 pi) T8 PLUS à flux lumineux élevé de Philips réduisent l'impact sur l'environnement grâce à leur faible concentration en mercure et à leur longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	R17D [R17d (RDC)]
Caractéristiques	ALTO® Plus
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL850 [CCT of 5000K (850)]
Flux lumineux	8 100 lm
Désignation de couleur	TL850
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation	86 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F96T8/TL850/PLUS/HO/ALTO 25/1
Nom complet du produit	F96T8/TL850/PLUS/HO/ALTO 25/1
Code de commande	236893
Numéro de matériau (12 CN)	927874085005
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677236892
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677236897

PLUS T8 High Output

Schéma dimensionnel

Product
F96T8/TL850/PLUS/HO/ALTO 25/1

