



Slimline T12

Slimline F72T12/CW ALTO 15PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	FA8 [FA8]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	33
Flux lumineux	4 450 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	62
Fonctionnement et électricité	
Consommation	56 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F72T12/CW ALTO 15PK
Nom complet du produit	Slimline F72T12/CW ALTO 15PK
Code de commande	369892
Numéro de matériau (12 CN)	927893003308
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677369897
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677369892

Slimline T12

Schéma dimensionnel

Product
F72T12/CW ALTO 15PK

