



T5 TuffGuard Coated

F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

Lorsque vous choisissez les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips dotées de la technologie ALTO®, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le revêtement permet de protéger vos clients, vos employés, ainsi que votre réputation. Les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips satisfont les exigences de durabilité, car elles réduisent l'impact sur l'environnement en raison de leur faible concentration en mercure, de leur efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. L'embout écologique breveté signifie que vous utilisez la technologie ALTO à faible concentration en mercure. Le revêtement épais de 16 mils des lampes fluorescentes TuffGuard™ forme un sceau protecteur sur toute la surface et est garanti pour toute la durée de vie nominale moyenne de la lampe dans certaines conditions particulières.

Mises en garde et sécurité

- All HO lamps recommended for use only in open fixtures.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	G5	Consommation	54 W
Caractéristiques	HO Alto® [High Output Alto]	Courant de la lampe (nom.)	0,455 A
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]	Intensité variable	Oui
Flux lumineux	5 000 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Approbation et utilisation	
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82		


T5 TuffGuard Coated

Données de produit

Nom du produit de la commande	F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK
Nom complet du produit	F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK
Code de commande	162982
Numéro de matériau (12 CN)	927893184102
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677162986
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677162981

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK



Lumen Maintenance Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

T5 TuffGuard Coated

Durée de vie

Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

