

High Output T12

F72T12/CW/HO ALTO 15PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	R17D [R17d (RDC)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	33
Flux lumineux	6 350 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	62
Fonctionnement et électricité	
Consommation	85 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F72T12/CW/HO ALTO 15PK
Nom complet du produit	F72T12/CW/HO ALTO 15PK
Code de commande	366518
Numéro de matériau (12 CN)	927893203304
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677366513
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677366518

High Output T12

Schéma dimensionnel

Product
F72T12/CW/HO ALTO 15PK



T12 Recessed Double Contact

