



TuffGuard Coated T12

F96T12/DX ALTO TG 15PK

Lorsque vous choisissez les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips dotées de la technologie ALTO®, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le revêtement permet de protéger vos clients, vos employés, ainsi que votre réputation. Les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips satisfont les exigences de durabilité, car elles réduisent l'impact sur l'environnement en raison de leur faible concentration en mercure, de leur efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. L'embout écologique breveté signifie que vous utilisez la technologie ALTO à faible concentration en mercure. Le revêtement épais de 16 mils des lampes fluorescentes TuffGuard™ forme un sceau protecteur sur toute la surface et est garanti pour toute la durée de vie nominale moyenne de la lampe dans certaines conditions particulières.

Mises en garde et sécurité

- All HO lamps recommended for use only in open fixtures.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	FA8 [FA8]	Consommation	75 W
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)		
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	57	Forme de l'ampoule	T-12 (T12)
Flux lumineux	4 775 lm		
Désignation de couleur	Daylight Deluxe	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Produit écoénergétique	Sans objet
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg
Données de produit		Données de produit	
Nom du produit de la commande		F96T12/DX ALTO TG 15PK	
Nom complet du produit		F96T12/DX ALTO TG 15PK	

TuffGuard Coated T12

Code de commande	162974
Numéro de matériau (12 N.C.)	927895005719
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677162979

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677162974

Schéma dimensionnel

Product
F96T12/DX ALTO TG 15PK

