



TL Rapid Start Standard Colours

TLRS110W-S84NG 15 PK

A lâmpada TL RS (Rapid Start) (tubo com diâmetro de 38 mm) tem revestimento externo de silício. É própria para situações em que a alta umidade requer partida rápida e estável, mas a reprodução de cor não é importante. É possível acender as lâmpadas Rapid Start sem starter.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	R17D [R17d (RDC)]
Características	ALTO® (ALTO)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	841 [CCT of 4100K]
Fluxo luminoso	9.500 lm
Designação da cor	841
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4100 K
Color rendering index (CRI)	85
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	110 W
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T-12 (T12)
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Não se aplica

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,8 mg
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TLRS110W-S84NG 15 PK
Nome do produto completo	TLRS110W-S84NG 15 PK
Full EOC	872790094382500
Descrição do código local	TLRS110W-S84NG 15 PK
Código de encomenda	927895284106
Nº do material (12NC)	927895284106
Código local	TLRS110W-S84-15
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900943825
Numerador SAP — Embalagens por exterior	15
EAN/UPC - caixa	8727900943832

TL Rapid Start Standard Colours

Desenho dimensional

Product
TLRS110W-S84NG 15 PK



T12 Recessed Double Contact

