



TUV PL-S

TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

Kompakt egyvégű kisnyomású higanygőz lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G23 [G23]
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Színkód	TUV
Színmegjelölés	- [Nincs megadva]
Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	20 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	5,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,18 A
Feszültség (névleges)	35 V
Feszültség (névleges)	35 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	2XT12
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg

UV	
UV-C sugárzás 100 óra után	1,2 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Teljes terméknev	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150064248680
Rendelési kód	64248680
Cikkszám (12NC)	927900504007
Helyi kód	TUV5PLS
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500642486
Számláló – csomag külső dobozonként	60
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500642509

Méretezett rajza

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

