



UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

More than 400 independent clinical studies have proven that the UVB Narrowband PL-L/PL-S lamps are safer and more effective than any other lamps in their class. The PL-L/PL-S versions provide additional design freedom for system manufacturers since these are space-saving compact, single-ended lamps. Further flexibility is assured since they use the same lamp caps as general lighting lamps, they also use the same universal ballasts. Their best-in-class treatment effectiveness is a result of their very narrow waveband emission: between 305 and 315 nm with a peak at 311 nm. This is the most efficacious waveband for the treatment of psoriasis, and is therefore much more focused. As a result, exposure times are much shorter and this in turn leads to a reduction of side effects such as reddening of the skin and itching. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis and vitiligo. What's more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G23 [G23]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	1 000 h
Hasznos élettartam (névleges)	1 000 h


Technikai adatok	
Szinkód	01
Színmegjelölés	Ultra Violet B
UV-fényáramcsökkenés 1000 óra után	20 %
UV-fényáramcsökkenés 500 óra után	15 %

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	8,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,17 A
Feszültség (névleges)	60 V
Feszültség (névleges)	60 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	2XT12
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
UV	
UV-B sugárzás 100 óránál (IEC)	1,0 W


UV-B sugárzás 5 óránál (IEC)	1,2 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Teljes terméknev	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150086891680
Rendelési kód	86891680
Cikkszám (12NC)	927901700121
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500868916
Számláló – csomag külső dobozonként	60
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500868930

Méretezett rajza



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

