



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lamps are compact UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV PL-S lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G23
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	TUV
Ανάθεση χρωμάτων	- [Δεν καθορίζεται]
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	8,6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,17 A
Τάση (ονομ.)	60 V
Τάση (ονομ.)	60 V


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	2XT12
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	2,5 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150061824580
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV9WPLS
Κωδικός παραγωγέας	61824580
Αρ. υλικού (12NC)	927901704007
Τοπικός κωδικός	TUV9WPLS

TUV PL-S

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500618245
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	60


EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500618269
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

