



PL-S Blacklight Blue

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue to specjalistyczna kompaktowa świetlówka o niewielkim poborze energii, emitująca promieniowanie UV o długich falach. Jest używana w badaniach archeologicznych, do sprawdzania pieniędzy, w kryminologii, przemyśle spożywczym, medycynie i filatelistyce. Stosuje się ją również do oświetlania klubów, dyskotek, teatrów i znaków. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Wersja 4-kołkowa — do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Obie wersje zawierają podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Mechanika i korpus	
Podstawa-nasadka	G23	Kształt bańki	2XT12
Trwałość użytkowa (Nom)	3 000 h	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Kod barwy	108 [08 lead free glass]	UV	
Oznaczenie koloru	Blacklight Blue	Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	1,65 W
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Zużycie energii	8,6 W	Nazwa produktu na zamówieniu	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Lamp Current (Nom)	0,17 A	Pełna nazwa produktu	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Napięcie (Nom)	60 V	Full EOC	871150095090180
Napięcie (Nom)	60 V	Kod zamówienia	95090180

PL-S Blacklight Blue

Materiał Nr (12NC)	927901710807
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500950901
Numerator - Packs per outer box	60

EAN/UPC – Opakowanie	8711500950925
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

