



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Les lampes TUV PL-S sont des lampes UVC (germicides) compactes utilisées dans les unités résidentielles de désinfection de l'air et de l'eau. La taille compacte des lampes permet de concevoir un système de petite taille et de profiter d'une souplesse de conception. Les lampes TUV PL-S offrent un rayonnement UV presque constant sur toute leur durée de vie, pour une sécurité maximale de la désinfection et un système de haute efficacité. Grâce au culot à embout simple de la lampe, le remplacement des lampes est facile.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Données du produit

Renseignements généraux		Tension (nom.)	
Culot-Base	2G7 [2G7]		60 V
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h		60 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	TUV	Forme de l'ampoule	2XT12
Désignation de couleur	- [Non spécifié]	Approbation et utilisation	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Fonctionnement et électricité		UV	
Consommation	8,6 W	Rayonnement UV-C à 100 h	2,3 W
Courant de la lampe (nom.)	0,17 A		


TUV PL-S

Données de produit

Nom du produit de la commande	TUV PL-S 9W/4P
Nom complet du produit	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150071083380
Code de commande	285668
Numéro de matériau (12 N.C.)	927901904007


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500710833
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	60
EAN/CUP – Boîte	8711500710864

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

