



TUV PL-S

TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Mekanik og armaturhus	
Fod	G23	Lyskildeform	2XT12
Driftslevetid (nom.)	9.000 t	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lysteknisk		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Farvekode	TUV	UV	
Farvebetegnelse	- [Ikke specificeret]	UV-C-stråling efter 100 timer	3,4 W
Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %	Produktdata	
Drift og el		Ordreprodukt navn	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Strømforbrug	11,6 W	Det fulde produkt navn	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,16 A	Full EOC	87115006248880
Spænding (nom.)	89 V	Beskrivelse af lokal kode	2051701123
Spænding (nom.)	89 V	Ordrekode	927902304007
		Materialenr. (12NC)	927902304007
		Lokal ordrekode	2051701123

TUV PL-S

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500624888
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60


EAN/UPC – kasse	8711500624901
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

