



TUV PL-S

TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

Kompaktlysrør i PL-S versjon beregnet på desinfisering

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G23
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	– [Ikke spesifisert]
Forringelse ved brukslevetid	20 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	11,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,16 A
Spenning (nom.)	89 V
Spenning (nom.)	89 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	2XT12
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg


UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	3,4 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Fullstendig produktnavn	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	87115006248880
Lokal kodebeskrivelse	3820741
Bestillingskode	927902304007
Materialenr. (12NC)	927902304007
Lokal bestillingskode	3820741
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500624888
SAP-teller – pakker per utvendige	60
EAN/UPC – boks	8711500624901

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

