



PL-S Short 2-Pin Base

PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX23 [GX23]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	850 [CCT of 5000K]
Flux lumineux	810 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	13 W
Courant de la lampe (nom.)	0,290 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Nom complet du produit	PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Code de commande	146878
Numéro de matériau (12 CN)	927902785021
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677146870
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677146875



PL-S Short 2-Pin Base

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	139,5 mm	155,2 mm	177,7 mm
ALTO					

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Life Expectancy Diagram - PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO



Lumen Maintenance Diagram - PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO

PL-S Short 2-Pin Base

