



MASTER PL-L 4 Pinli



MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L genellikle, yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren mağaza, hastane ve ofis uygulamalarında bulunan genel amaçlı aydınlatma sağlayan tavan armatürleri için kullanılan, ortadan yüksek düzeye kadar güç kullanan, kompakt boyutlu lineer bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. Elektromanyetik ve HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığınıza üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--------------------------------------|-------------|
| Kapak Tabanı | 2G11 [2G11] |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| %50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 15.000 h |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|------------------------------|--------------------|
| Renk Kodu | 840 [CCT of 4000K] |
| Işık Akısı | 1.200 lm |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom) | 0,38 |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom) | 0,38 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 67 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|------------------------|---------|
| Güç Tüketimi | 18,0 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 0,375 A |

| Kontroller ve Dim Etme | |
|------------------------|------|
| Dim Edilebilir | Evet |


MASTER PL-L 4 Pinli

| Onay ve Uygulama | |
|------------------------------|--------|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | G |
| Cıva (Hg) İçeriği (Maks) | 2 mg |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 2,0 mg |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 18 kWh |
| EPREL Kayıt Numarası | 423263 |

| Ürün Verileri | |
|------------------|-------------------------------|
| Sipariş ürün adı | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 |
| Tam ürün adı | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 |


| | |
|--|-----------------|
| Tam ürün kodu | 871150070669040 |
| Sipariş kodu | 70669040 |
| Malzeme No. (12NC) | 927903008470 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8711500706690 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 25 |
| EAN/UPC - Kutu | 8711500610652 |

Boyutlu çizim



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm | 194,2 mm | 220 mm | 226,6 mm |

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

