



MASTER PL-L 4 Pin

PL L24W/27

MASTER PL-L is a medium to high-wattage linear compact fluorescent lamp, typically used for general-illumination ceiling luminaires in retail, hospitality and office applications demanding higher lighting levels. The original Philips-invented bridge technology guarantees optimum performance in the application, enabling more light and higher efficacy than the bended technology. It is designed for operation on electromagnetic as well as electronic HF control gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base.

Mises en garde et sécurité

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	2G11 [2G11]		75 lm/W
Référence de mesure du flux	Sphere	Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	24,2 W
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]	Courant de la lampe (nom.)	0,345 A
Flux lumineux	1 800 lm	Commandes et gradation	
Désignation de couleur	Blanc incandescent	Intensité variable	Oui
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,463	Approbation et utilisation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,42	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		

MASTER PL-L 4 Pin


Contenu en mercure (Hg) (max.)	2 mg
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	25 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423265

Données de produit

Nom du produit de la commande	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Nom complet du produit	PL L24W/27
Full EOC	871150070670640


Code de commande	398057
Numéro de matériau (12 N.C.)	927903208270
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500706706
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	8711500710765

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

