



# MASTER PL-L 4 Pin



## MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición, la temperatura ambiente de la lámpara y también el equipo de control aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara.
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	2G11 [2G11]		73 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	<b>Operativos y eléctricos</b>	
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Consumo de energía	24,2 W
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Corriente de lámpara (nom.)	0,345 A
Flujo luminoso	1.750 lm	<b>Controles y regulación</b>	
Designación de color	Luz natural fría	Regulable	Sí
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337	Clase de eficiencia energética	G
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K		

## MASTER PL-L 4 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Número de registro EPREL	423268

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25
Full EOC	871150063517440


Código de pedido	63517440
Código 12NC	927903286570
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500635174
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500635181

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25

