



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Kompakt egyvégű kisnyomású higanygőz lámpák

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Színkód	TUV
Színmegjelölés	- [Nincs megadva]
Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	20 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36 W
Fényforrás árama (névleges)	0,435 A
Feszültség (névleges)	106 V
Feszültség (névleges)	106 V
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	2xT16
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg


UV	
UV-C sugárzás 100 óra után	12,2 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Teljes terméknev	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062878740
Rendelési kód	62878740
Cikkszám (12NC)	927903404007
Helyi kód	TUVPLL364
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500628787
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500628794

Méretezett rajza



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

