



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Meccanica e corpo	
Attacco	2G11	Forma lampadina	2xT16
Vita utile (Nom)	9.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Approvazione e applicazione	
Codice colore	TUV	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Designazione colore	- [Non specificato]		
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %	UV	
		Radiazione UV-C a 100 ore	12,2 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	36 W	Nome prodotto ordine	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Corrente lampada (Nom)	0,435 A	Nome completo prodotto	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Tensione (Nom)	106 V	Full EOC	871150062878740
Tensione (Nom)	106 V	Descrizione codice locale	PL36TUV
		Codice d'ordine	62878740
		Codice materiale (12NC)	927903404007

Codice locale	PL36TUV
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500628787
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500628794
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

