



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

TUV PL-L-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor med en kompakt storlek som gör det möjligt att designa små och flexibla system. TUV PL-L ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information		Mekanik och armaturhus	
Sockel	2G11	Lampform	2 x T16
Livslängd (nom)	9 000 h	Användning och godkännande	
Ljusteknik		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
Färgkod	TUV	UV	
Färgbeteckning	- [E] specificerad]	UV-C-strålning vid 100 tim	12,2 W
Nedgång efter användbar livslängd	20 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Beställningsproduktnamn	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Effektförbrukning	36 W	Fullständigt produktnamn	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Lampström (nom)	0,435 A	Full EOC	871150062878740
Spänning (nom)	106 V	Beställningsnummer	62878740
Spänning (nom)	106 V	Materialnummer (12NC)	927903404007

TUV PL-L

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500628787
Räknare – antal förpackningar per kartong	25


EAN/UPC – Hölje	8711500628794
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

