



# MASTER PL-L Xtra 4 Pin



## MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Xtra közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátóipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. A MASTER PL-L Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-L lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. Elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtétrel is használható, és gyorscsatlakozós lámpafejvel készül.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

| Általános információ                                  |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Fejelés - foglalat                                    | 2G11 [2G11] |
| Fényárammértési referencia                            | Sphere      |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 21 000 h    |


| Technikai adatok                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Színkód                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Fényáram                            | 2 800 lm           |
| Színmegjelölés                      | Hideg fehér (CW)   |
| Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38               |
| Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38               |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)   | 4000 K             |

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 81 lm/W |
| Színvisszaadási index (CRI)           | 80      |
| Működtetés és elektronika             |         |
| Teljesítményfelvétel                  | 36,3 W  |
| Fényforrás árama (névleges)           | 0,435 A |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás       |         |
| Szabályozható                         | Igen    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek  |         |
| Energhiatékonysági osztály            | G       |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)         | 3 mg    |
| Higanytartalom (Hg) (névleges)        | 3,0 mg  |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra        | 37 kWh  |
| EPREL-regisztrációs szám              | 423277  |


|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Termékadatok                        |                                       |
| A termék megrendelési neve          | MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P<br>1CT/25 |
| Teljes terméknev                    | MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P<br>1CT/25 |
| Full EOC                            | 871150089760240                       |
| Rendelési kód                       | 89760240                              |
| Cikkszám (12NC)                     | 927904784014                          |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                     |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500897602                         |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 25                                    |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500897619                         |

Méretezett rajza



| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P<br>1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L Xtra 4 Pin

