



# MASTER PL-C 2 pinowe



## MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | G24D-1 [G24d-1]    |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 10 000 h           |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Strumień Świetlny                       | 925 lm             |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,38               |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,38    |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 69 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80      |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |         |
|---------------------------------------|---------|
| Zużycie energii                       | 13,8 W  |
| Lamp Current (Nom)                    | 0,170 A |

## MASTER PL-C 2 pinowe

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

### Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej G  
Zawartość rtęci (Hg) (Max) 1,4 mg  
Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 14 kWh  
Numer Rejestracyjny EPREL 423280

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX


|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu            | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                        | 871150062086670                    |
| Kod zamówienia                  | 62086670                           |
| Materiał Nr (12NC)              | 927904884040                       |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                  |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8711500620866                      |
| Numerator - Packs per outer box | 50                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500715692                      |

### Rysunki techniczne



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 97,5 mm | 117,0 mm | 139,4 mm |



### Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX


## MASTER PL-C 2 pinowe

### Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

