



PL-C Cluster 2-Pin Base

PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX23-2 [GX23-2]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	780 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation	12,7 W
Courant de la lampe (nom.)	0,285 A


Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT
Nom complet du produit	PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT
Code de commande	383117
Numéro de matériau (12 N.C.)	927904983030
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677114923
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	60046677114925


PL-C Cluster 2-Pin Base

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT	27,1 mm	27,1 mm	80,7 mm	99,0 mm	121,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT



Life Expectancy Diagram - PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT

PL-C Cluster 2-Pin Base

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - PL-C ALTO 13W/830 GX23-2 /2P 1CT

