



# PL-C Cluster 2-Pin Base

## PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


### Données du produit

| Renseignements généraux                          |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Culot-Base                                       | GX23-2             |
| Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.) | 10 000 h           |
| Données techniques sur l'éclairage               |                    |
| Code de couleur                                  | 835 [CCT of 3500K] |
| Flux lumineux                                    | 780 lm             |
| Désignation de couleur                           | Blanc (BLC)        |
| Température de couleur proximale (nom.)          | 3500 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 61 lm/W            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)               | 82                 |
| Fonctionnement et électricité                    |                    |
| Consommation                                     | 12,7 W             |
| Courant de la lampe (nom.)                       | 0,285 A            |
| Commandes et gradation                           |                    |
| Intensité variable                               | Non                |

| Approbation et utilisation                   |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Contenu en mercure (Hg) (nom.)               | 1,4 mg                              |
| Données de produit                           |                                     |
| Nom du produit de la commande                | PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX<br>ALTO |
| Nom complet du produit                       | PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX<br>ALTO |
| Code de commande                             | 383125                              |
| Numéro de matériau (12 CN)                   | 927904983530                        |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                                   |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677111618                        |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 10                                  |
| EAN/CUP – Boîte                              | 60046677111610                      |


PL-C Cluster 2-Pin Base

Schéma dimensionnel




| Product                     | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 80,7 mm | 99,0 mm | 121,6 mm |
| ALTO                        |         |          |         |         |          |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO

## PL-C Cluster 2-Pin Base

### Durée de vie

Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO

