



PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

PL-T 26W/830/XEW/A/4P/ALTO 21W

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	GX24Q-3 [GX24q-3]	0,300 A	
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)	Commandes et gradation	
Données techniques sur l'éclairage		Intensité variable	Oui
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	Approbation et utilisation	
Flux lumineux	1 400 lm	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Données de produit	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Nom du produit de la commande	PL-T 26W/830/XEW/A/4P/ALTO 21W
Efficacité lumineuse (nominale)	66 lm/W	Nom complet du produit	PL-T 26W/830/XEW/A/4P/ALTO 21W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80	Code de commande	407791
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12 N.C.)	927905383020
Consommation	21 W	Numérateur – Quantité par emballage	1
		EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677407797

PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage


Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677407792

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	C (max)
PL-T 26W/830/XEW/A/4P/ALTO 21W	41,0 mm	111,0 mm	126,7 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-T 26W/830/XEW/A/4P/ALTO 21W

