



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                    | Fargegjengivelsesindeks (CRI)      |         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| Sokkelbase                      | G24D-2 [G24d-2]    | 82                                 |         |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere             | <b>Drift og elektronikk</b>        |         |
| Levetid til 50 % lystap (nom.)  | 10 000 time(r)     | Effektforbruk                      | 18,3 W  |
| <b>Teknisk belysning</b>        |                    | lyskildestrøm (nom.)               | 0,230 A |
| Fargekode                       | 827 [CCT of 2700K] | <b>Kontroller og dimming</b>       |         |
| Lysytelse                       | 1 200 lm           | Kan dimmes                         | Nei     |
| Fargebetegnelse                 | Glødelampe hvit    | <b>Godkjenning og bruksområde</b>  |         |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,463              | Energieffektivitetsklasse          | G       |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,42               | Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 1,4 mg  |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K             | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,4 mg  |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 67 lm/W            |                                    |         |

MASTER PL-C 2 Pin

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Energiforbruk kWh/1000 t   | 19 kWh                             |
| EPREL-registreringsnummer  | 423282                             |
| Produktdata                |                                    |
| Produktnavn for bestilling | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| Fullstendig produktnavn    | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                   | 871150062088070                    |
| Lokal kodebeskrivelse      | 3820772                            |
| Bestillingskode            | 62088070                           |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)               | 927905782740  |
| Lokal bestillingskode             | 3820772       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500620880 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 50            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500715760 |

Målskisse



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,5 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

