



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		82
Socket	G24D-2 [G24d-2]	Betrieb und Elektrik		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Energieverbrauch	18,3 W	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	0,230 A	
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen		
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Nein	
Lichtstrom	1.200 lm	Genehmigung und Anwendung		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieeffizienzklasse	G	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh	
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W			

MASTER PL-C 2P

EPREL Registrierungsnummer	423283
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150062091070
Bestellcode	62091070


Material-Nr. (12NC)	927905783040
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500620910
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500715777

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

