



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G24D-2 [G24d-2]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.200 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W


Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18,3 W
Lampenstrom (Nom)	0,230 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh

MASTER PL-C 2P

EPREL Registrierungsnummer	423284
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150062093470
Bestellcode	62093470


Material-Nr. (12NC)	927905784040
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500620934
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500715784

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

