



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G24d-2	80	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	18,3 W
		Lampenstrom (Nom)	0,230 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Dimmbar	Nein
Lichtstrom	1.150 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W		

MASTER PL-C 2P

EPREL Registrierungsnummer	423285
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150063527370
Bestellcode	63527370


Material-Nr. (12NC)	927905786540
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500635273
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500715821

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2P

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

